


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7486.035**

**프레임 고정용 장치 선반**

상태: 2026. 5. 5 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7486.035 - 프레임 고정용 장치 선반 인클로저 폭 600mm, 800mm용

482.6mm(19") 수용부가 없는 인클로저에 설치하기 위한 용도.

## 특징

|        |   |
|--------|---|
| 주문 번호  | DK 7486.035   |
| 버전     | 천공형   |
| 제품 설명  | 프레임 고정용, 482.6mm(19") 수용부가 없는 인클로저에 설치하기 위한 용도.   |
| 장점     | 마운팅 볼트 또는 마운팅 레일은 인클로저 깊이에 25mm 피치 패턴에 따라 설치 가능<br>손잡이 조립 드릴 구멍 있음  |
| 사용 영역  | 19"(482.6mm) 수용부가 없는 인클로저에 설치하기 위한 용도   |
| 재료     | 강판  |
| 표면 처리  | 분사 도장   |
| 색상     | RAL 7035  |
| 제공 범위  | 장치 선반, 천공형<br>장착 레일 2개  |
| 설치 옵션  | 고정 설치: 장치 선반(50kg), 장착 새시에 장착 볼트로<br>고정 설치: 장치 선반(100kg), 장착 새시에 장착 레일로<br>깊이 조절 가능: 장착 새시에 다단 전개식 슬라이드가 있는 장치 선반 |
| 부하량    | 100 kg 표면 하중  |
| 조립 설명서 | 내부 장착 레벨에는 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 두 개가 추가로 필요함  |
| 참고 사항  | 장치 선반 최대 깊이 = 인클로저 깊이 - 100mm   |

## 특징

|                 |   |
|-----------------|---|
| 치수              | 폭: 671 mm<br>높이: 45 mm<br>깊이: 600 mm  |
| 적합한:            | 인클로저 유형: VX<br>VX IT<br>TS IT<br>폭: 800 mm  |
| 포장 단위           | 1 개   |
| 순 중량            | 9.5 kg  |
| 총 무게            | 9.9 kg  |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 37.8 kg CO2 eq (Cat B)  |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)   |
| 관세 번호           | 94039910  |
| ETIM 9          | EC002620  |
| ECLASS 8.0      | 27189261  |
| 제품 설명           | DK Component shelf, WHD: 671x45x600 mm, 100 kg, For frame attachment, For W: 800 mm, RAL 7035 |