

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 7495.000

트윈 캐스터

상태: 2026. 4. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 7495.000 - 트윈 캐스터

이동용, 인클로저에 직접 장착 가능.



특징

| | |
|-----------------|--|
| 주문 번호 | CP 7495.000 |
| 제품 설명 | 이동용, 인클로저에 직접 장착 가능. |
| 색상 | 검정색 |
| 제공 범위 | 트윈 캐스터 4개, 고정장치가 2개의 캐스터에는 있고, 다른 2개에는 없음 조립 부품 |
| 품목 번호 관련 참고 사항: | VX 베이스/주추에 장착 시 베이스/주추 어댑터가 필요함 TS 베이스/주추에 장착 시 베이스/주추 어댑터가 필요함 |
| 적합한: | 인클로저 유형: VX 인클로저 유형: VX IT 인클로저 유형: VX SE 인클로저 유형: PC 인클로저 유형: TP 하부 인클로저 유형: IW 인클로저 유형: Data Rack 인클로저 유형: 칠러 |
| Clearande floor | 125 mm |

특징

| | |
|-------------------|--|
| 부품마다 최대 부하 용량(정적) | 1,200 N |
| 치수 | 나사: M12 x 20 |
| 포장 단위 | 4 개 |
| 순 중량 | 1.76 kg |
| 총 무게 | 1.98 kg |
| 관세 번호 | 83024900 |
| ETIM 9 | EC002621 |
| ECLASS 8.0 | 27189262 |
| 제품 설명 | DK Twin castors, M12, each 2 with/without Lock |