

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7502.066 QuickBox, 19"

상태: 2025. 12. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7502.066 - QuickBox, 19"

간단한 설치 및 수평 482.6mm(19") 레벨용 탈착 가능한 커버가 있는 월 마운트 인클로저 모니터링 창을 이용하여 상태 점검

특징

주문 번호	DK 7502.066
버전	모니터링 도어 포함
제품 설명	설치 및 유지보수 시 취급이 용이하도록 탈착이 가능한 커버가 있는 벽면 장착 인클로저.
재료	장착 브래킷이 있는 벽면 장착 플레이트: 강판, 2.0mm 인클로저 커버: 강판, 1.0mm 도어: 강판 도어 또는 강판 프레임 및 3mm 단판 안전 유리 ESG로 된 모니터링 도어
표면 처리	인클로저: 분체 코팅
색상	RAL 7035
제공 범위	벽면 장착형 섹션: 사전 조립된 장착 브래킷, 상/하부 케이블 인입을 위한 브러시 스트립, 케이블 클램프 레일, 19"(482.6 mm) 장착 앵글, 문제없이 깊이 조절 가능 인클로저 커버: 통풍구가 있는 베이스 및 커버 트레이, 상/하단 케이블 인입용 브러시 스트립, 측면 안전 잠금장치 2개, 안전 잠금장치 12321이 부착된 강판 도어 또는 모니터링 도어, 추후 설치 가능한 선택 사양인 세미 실린더형 인체 공학적 S형의 잠금 시스템이 있는 버전.
높이 단위	21 U
치수	폭: 600 mm 높이: 1,021 mm 깊이: 600 mm
설치 깊이	547 mm

특징

벽면 장착부 깊이	102 mm
Width wall section	595 mm
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
순 중량	51.3
총 무게	54
관세 번호	94032080
EAN	4028177201316
E-Number Sweden	E7239644
ECLASS 8.0	27180208