

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7502.660 QuickBox

상태: 2025. 6. 6 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7502.660 - QuickBox

482.6mm(19") 구성품 및 탈착 가능한 후드의 측면 및 수직 장착을 통해 내부 공간 사용이 최적화된 월 마운트 인클로저 측면 모니터링 창을 사용하여 내부 상태를 제어할 수 있습니다.

특징

주문 번호	DK 7502.660
버전	수직 19"(482.6 mm) 레벨 포함
제품 설명	482.6mm(19") 구성품의 측면 설치를 통해 월 마운트 인클로저의 내부 공간을 최적으로 사용이 가능합니다. 측면 모니터링 창을 사용하여 상태를 제어할 수 있습니다.
재료	장착 브래킷이 있는 벽면 장착 플레이트: 강판, 2.0mm 인클로저 커버: 3mm 측면 단판 안전 유리 포함된 1.0mm 강판
표면 처리	분체 코팅
색상	RAL 7035
제공 범위	벽면 장착형 섹션: 설치 구성품의 측면 수용을 위해 사전 조립된 19"(482.6mm) 장착 브래킷 포함. 상단 및 하단 케이블 인입용 브러시 스트립. 인클로저 커버: 패시브 방식 공조를 지원하는 측면 통풍구. 2개의 측면 안전 잠금장치로 인클로저 안전 보장
높이 단위	6 U
치수	폭: 600 mm 높이: 631 mm 깊이: 360 mm
설치 깊이	348 mm
벽면 장착부 깊이	621 mm
Width wall section	595 mm

특징

기본 재료	강판
주문 번호 관련 참고 사항	납기 문의 요망
포장 단위	1 개
순 중량	22.085
총 무게	23.25
관세 번호	94032080
EAN	4028177304048
ECLASS 8.0	27180208