


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.712

장착 앵글, 482.6mm(19")

상태: 2026. 5. 22 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.712 - 장착 앵글, 482.6mm(19") FlatBox용

두 번째 조립 레벨로 사용되는 L형 브래킷

특징

| | |
|-----------------|---|
| 주문 번호 | DK 7507.712 |
| 제품 설명 | 두 번째 조립 레벨로 사용되는 L형 브래킷. 고정 레벨. |
| 재료 | 강판, 분사 도장 |
| 색상 | RAL 7035 |
| 제공 범위 | 공구 없이 신속하게 조립하기 위한 조립 부품 포함 |
| 높이 단위 | 12 U |
| 참고 사항 | 두 번째 고정 레벨은 반드시 기본 인클로저의 높이를 기준으로 주문 바람 부분 설치는 가능하지 않습니다 |
| 포장 단위 | 2 개 |
| 순 중량 | 1 kg |
| 총 무게 | 1.18 kg |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 4.6 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트) |
| 관세 번호 | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| 제품 설명 | DK Mounting angles, 482.6 mm (19"), 12 U, For FlatBox |