

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.715

장착 앵글, 482.6mm(19")

상태: 2026. 6. 3 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.715 - 장착 앵글, 482.6mm(19") FlatBox용

두 번째 조립 레벨로 사용되는 L형 브래킷

특징

주문 번호	DK 7507.715
제품 설명	두 번째 조립 레벨로 사용되는 L형 브래킷. 고정 레벨.
재료	강판, 분사 도장
색상	RAL 7035
제공 범위	공구 없이 신속하게 조립하기 위한 조립 부품 포함
높이 단위	15 U
참고 사항	두 번째 고정 레벨은 반드시 기본 인클로저의 높이를 기준으로 주문 바람 부분 설치는 가능하지 않습니다
포장 단위	2 개
순 중량	1.45 kg
총 무게	1.46 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	5.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
제품 설명	DK Mounting angles, 482.6 mm (19"), 15 U, For FlatBox