


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7542.000

어스 레일, 수직

상태: 2025. 11. 15 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7542.000 - 어스 레일, 수직 VX, VX IT용

함께 제공되는 접지 도체를 이용하여 패치 패널의 케이블 클램프 스트랩을 별 모양으로 접지할 수 있습니다. 접지 단자는 다양하게 조절 가능하며 레일의 전류 용량은 약 200A입니다.

특징

주문 번호	DK 7542.000
제품 설명	배선 인클로저의 25mm DIN 피치 패턴이나 19"(482.6mm) 장착 앵글에 손쉽게 조립할 수 있음. 함께 제공되는 접지 도체를 이용하면 패치 패널의 케이블 클램프 스트랩을 별 모양으로 접지시킬 수 있음. 접지 단자들은 다양하게 조절 가능함. 레일의 전류 용량 약 200A.
제공 범위	DIN EN 12 163, DIN EN 13 601에 기반한 E-Cu 57로 구성된 15 x 5mm 어스 레일 15개의 접지 도선 6mm ² , L = 500mm null 조립 부품
치수	길이: 745 mm
적합한:	인클로저 유형: VX VX IT TS 높이: 1,000 mm
포장 단위	1 개
순 중량	1.455
총 무게	1.655
관세 번호	74198090
EAN	4028177131811
ETIM 9	EC000329

특징

ECLASS 8.0

27400605