


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7543.000

어스 레일, 수직

상태: 2026. 2. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7543.000 - 어스 레일, 수직 VX, VX IT용

함께 제공되는 접지 도체를 이용하여 패치 패널의 케이블 클램프 스트랩을 별 모양으로 접지할 수 있습니다. 접지 단자는 다양하게 조절 가능하며 레일의 전류 용량은 약 200A입니다.

특징

| | |
|--------|--|
| 주문 번호 | DK 7543.000 |
| 제품 설명 | 배선 인클로저의 25mm DIN 피치 패턴이나 19"(482.6mm) 장착 앵글에 손쉽게 조립할 수 있음. 함께 제공되는 접지 도체를 이용하면 패치 패널의 케이블 클램프 스트랩을 별 모양으로 접지시킬 수 있음. 접지 단자들은 다양하게 조절 가능함. 레일의 전류 용량 약 200A. |
| 제공 범위 | DIN EN 12 163, DIN EN 13 601에 기반한 E-Cu 57로 구성된 15 x 5mm 어스 레일 null 15개의 접지 도선 6mm ² , L = 500mm 조립 부품 |
| 치수 | 길이: 945 mm |
| 적합한: | 인클로저 유형: VX VX IT TS 높이: 1,200 mm |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 1.581 |
| 총 무게 | 1.8 |
| 관세 번호 | 74198090 |
| EAN | 4028177131835 |
| ETIM 9 | EC000329 |

특징

ECLASS 8.0

27400605