

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7546.000

어스 레일, 수직

상태: 2026. 5. 24 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7546.000 - 어스 레일, 수직 VX, VX IT용

함께 제공되는 접지 도체를 이용하여 패치 패널의 케이블 클램프 스트랩을 별 모양으로 접지할 수 있습니다. 접지 단자는 다양하게 조절 가능하며 레일의 전류 용량은 약 200A입니다.

특징

주문 번호	DK 7546.000
제품 설명	배선 인클로저의 25mm DIN 피치 패턴이나 19"(482.6mm) 장착 앵글에 손쉽게 조립할 수 있음. 함께 제공되는 접지 도체를 이용하면 패치 패널의 케이블 클램프 스트랩을 별 모양으로 접지시킬 수 있음. 접지 단자들은 다양하게 조절 가능함. 레일의 전류 용량 약 200A.
제공 범위	DIN EN 12 163, DIN EN 13 601에 기반한 E-Cu 57로 구성된 15 x 5mm 어스 레일 null 15개의 접지 도선 6mm ² , L = 500mm 조립 부품
치수	길이: 1,545 mm
적합한:	인클로저 유형: VX VX IT TS 높이: 1,800 mm
포장 단위	1 개
순 중량	2.457 kg
총 무게	2.657 kg
관세 번호	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

특징

제품 설명

DK 접지 레일, 수직, L: 1545mm, 접지선: 15x 6mm², L: 500mm, 도체
연결 클램프: 16x 2.5-16mm²