

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7641.000

벽면 장착 인클로저 AE

상태: 2026. 3. 12 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7641.000 - 벽면 장착 인클로저 AE 19" 장착 앵글 포함, 깊이 조절 가능

바닥의 케이블 인입을 위한 브러시 스트립이 있는 글랜드 플레이트 및 고정형 19" 조립 레벨이 있는 소형 네트워크용 월 마운트 인클로저 보호 등급 IP 55

특징

주문 번호	DK 7641.000
제품 설명	보호 등급이 높은 소형 네트워크용 월 마운트 인클로저.
재료	인클로저: 강판
표면 처리	인클로저: 분체 코팅 장착 앵글: 아연도금
색상	RAL 7035
제공 범위	경첩 장착 도어가 있는 인클로저 우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능 3mm 이중 걸림 캠 잠금장치 인클로저 베이스에 케이블 인입용 브러시 스트립이 있는 글랜드 플레이트 장착 앵글, 482.6mm(19"), 자유롭게 깊이 조정 가능 후면 패널에 케이블을 고정하기 위한 수평 C 레일 어스 레일 또는 인치계 콘센트 스트립의 선택적 수용을 위한 금속 브래킷
높이 단위	8 U
치수	폭: 600 mm 높이: 380 mm 깊이: 350 mm
설치 깊이	310 mm
구성품을 위한 설치 높이	8 U

특징

도어 경첩 위치	우측, 좌측으로 변경 가능
잠금 장치 개수	1
기본 재료	강판
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	최대 IP 66(선택한 글랜드 플레이트에 맞춰)
글랜드 플레이트	사이즈: 5 개수: 1
포장 단위	1 개
순 중량	17.23 kg
총 무게	18.137 kg
관세 번호	94032080
ECLASS 8.0	27180208
제품 설명	DK Wall-mounted enclosures AE, WHD:600x380x350 mm, 8 U, AE 1339

승인

승인	TÜV VDE
----	------------