

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7644.000

벽면 장착 인클로저 AE

상태: 2026. 3. 12 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7644.000 - 벽면 장착 인클로저 AE 19□ 확장 프레임 포함

바닥의 케이블 인입을 위한 브러시 스트립이 있는 글랜드 플레이트 및 분리식 19" 조립 레벨이 있는 소형 네트워크용 월 마운트 인클로저 보호 등급 IP 54

특징

주문 번호	DK 7644.000
버전	19□ 확장 프레임 포함
재료	인클로저: 강판 모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm
표면 처리	인클로저: 분체 코팅 확장형 프레임: 스테인리스 스틸
색상	RAL 7035
제공 범위	경첩 장착 도어가 있는 인클로저 3mm 이중 걸림 캠 잠금장치 인클로저 베이스에 케이블 인입용 브러시 스트립이 있는 글랜드 플레이트 풀아웃 프레임은 다단 전개식 슬라이딩 레일에 고정 인클로저 바닥과 좌측면의 배출 필터 우측면 모니터링 창 후면 패널 케이블 고정 레일 추가 케이블 고정 레일은 풀아웃 프레임에 조립
치수	폭: 600 mm 높이: 600 mm 깊이: 350 mm
구성품을 위한 설치 높이	10 U
Installation height U mounting frame vertical	4 U
도어 경첩 위치	좌측

특징

잠금 장치 개수	2
기본 재료	강판
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 54 케이블 글랜드용 글랜드 플레이트와 연결
포장 단위	1 개
순 중량	25.175 kg
총 무게	26.5 kg
관세 번호	94032080
ECLASS 8.0	27142408

승인

승인 Lloyds Register of Shipping