

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7688.000

## 19" (482.6mm) 장착 앵글

상태: 2026. 4. 6 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7688.000 - 19"(482.6mm) 장착 앵글 DK PS, CS 신형 기본 인클로저용

네트워크 및 서버 랙과 아웃도어 인클로저 CS New Basic의 19"(482.6mm) 구성품 장착용

## 특징

|                 |                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주문 번호           | DK 7688.000                                                                                                                                      |
| 제품 설명           | 네트워크 및 서버 인클로저 DK PS와 아웃도어 인클로저 CS New Basic 인클로저의 19"(482.6mm) 구성품 장착용. 이 마운팅 앵글은 25mm 피치 패턴에 따라 깊이 조절이 가능합니다. 마운팅 앵글을 고정하기 위해서는 설치 브래킷이 필요합니다. |
| 재료              | 강판                                                                                                                                               |
| 표면 처리           | 아연도금                                                                                                                                             |
| 제공 범위           | 조립 부품 포함                                                                                                                                         |
| 높이 단위           | 24 U                                                                                                                                             |
| 설치 사이즈          | Installation depth for components: 482.6 mm<br>구성품을 위한 설치 폭: 19"                                                                                 |
| 적합한:            | 인클로저 유형: CS 기본 인클로저에 설치하는 경우<br>DK PS<br>높이: = 1,200 mm                                                                                          |
| 포장 단위           | 2 개                                                                                                                                              |
| 순 중량            | 2.494 kg                                                                                                                                         |
| 총 무게            | 2.693 kg                                                                                                                                         |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 10.3 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                                           |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)                                                                                            |

## 특징

---

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 관세 번호      | 73269098                                                |
| ETIM 9     | EC002620                                                |
| ECLASS 8.0 | 27189261                                                |
| 제품 설명      | DK 482.6 mm (19") mounting angles, 24 U, For H: 1200 mm |