

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7688.000

## 19" (482.6mm) 장착 앵글

상태: 2026. 4. 6 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7688.000 - 19"(482.6mm) 장착 앵글 DK PS, CS 신형 기본 인클로저용

네트워크 및 서버 랙과 아웃도어 인클로저 CS New Basic의 19"(482.6mm) 구성품 장착용

## 특징

주문 번호	DK 7688.000
제품 설명	네트워크 및 서버 인클로저 DK PS와 아웃도어 인클로저 CS New Basic 인클로저의 19"(482.6mm) 구성품 장착용. 이 마운팅 앵글은 25mm 피치 패턴에 따라 깊이 조절이 가능합니다. 마운팅 앵글을 고정하기 위해서는 설치 브래킷이 필요합니다.
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품 포함
높이 단위	24 U
설치 사이즈	Installation depth for components: 482.6 mm 구성품을 위한 설치 폭: 19"
적합한:	인클로저 유형: CS 기본 인클로저에 설치하는 경우 DK PS 높이: = 1,200 mm
포장 단위	2 개
순 중량	2.494 kg
총 무게	2.693 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	10.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)

## 특징

---

관세 번호	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
제품 설명	DK 482.6 mm (19") mounting angles, 24 U, For H: 1200 mm