

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7715.135

## 월 마운트 인클로저 EL, 3분할형

상태: 2026. 6. 4 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7715.135 - 월 마운트 인클로저 EL, 3분할형 장착 레일 및 장착 앵글 포함, 깊이 조절 가능

3부분 월 마운트 인클로저, 다음 부품이 사전 조립되어 있음 상단 및 하단 폐쇄형 글랜드 플레이트, 마운팅 앵글, C 레일, 월 마운트형 브래킷 보호 등급 IP 55

## 특징

주문 번호	DK 7715.135
버전	IT 벽면 장착 인클로저 장착 레일 및 장착 앵글 포함, 깊이 조절 가능
제품 설명	스윙부로 최적의 접근성을 자랑하는 월 마운트 인클로저.
재료	벽면 장착부 및 스윙부: 강판, 1.5mm 모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm
표면 처리	분체 코팅
General colour	RAL 7035
색상	벽면 장착부 및 스윙부: RAL 7035 모니터링 창: RAL 7035/7015(청회색)
제공 범위	'맑은 고딕폐쇄형 글랜드 플레이트가 상/ 하부에 있는 벽면 섹션, 두 개의 직각 장착 레일과 C 레일, 수평, 케이블 클램핑용 '맑은 고딕전/ 후면 프레임의 25mm 피치 패턴 구멍이 있는 경첩부, 전면 에 자유롭게 깊이 조절 가능한 두 개의 19"(482.6mm) 장착 앵글 벽면 고정 홀더 10mm 4개 디자인 모니터링 창 이중 걸림 인클로저 열쇠 5번 1개 매립형 잠금장치용 간편 손잡이 안전 잠금장치 3524 E
높이 단위	15 U

## 특징

---

치수	폭: 600 mm 높이: 746 mm 깊이: 473 mm
설치 깊이	420 mm
내측 사이즈	내측 폭: 502 mm 내측 높이: 683 mm
스윙부 깊이	316 mm
벽면 장착부 깊이	135 mm
IK 코드	IK08
스윙부 부하 용량(정적 하중)	750 N
기본 재료	강판
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55
포장 단위	1 개
순 중량	38.95 kg
총 무게	41 kg
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408
제품 설명	DK Wall-mounted enclosures, 3-part, WHD: 600x746x473 mm, 15 U, With punched rails, and mounting angles, depth-variable

## 승인

---

승인	UL + C-UL (listed)
----	--------------------