

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7715.735

## 월 마운트 인클로저 EL, 3분할형

상태: 2026. 2. 6 (원천: [ittal.com/kr-ko](http://ittal.com/kr-ko))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7715.735 - 월 마운트 인클로저 EL, 3분할형 장착 앵글 사전 조립, 깊이 조절 가능

3부분 월 마운트 인클로저, 다음 부품이 사전 조립되어 있음 하단 브러시 스트립이 있는 상단 폐쇄형 글랜드 플레이트, 마운팅 앵글, C 레일, 배출 필터, 어스 레일, 월 마운트형 브래킷

## 특징

주문 번호	DK 7715.735
버전	IT 벽면 장착 인클로저 장착 앵글 사전 조립, 깊이 조절 가능
제품 설명	스윙부로 최적의 접근성을 자랑하는 월 마운트 인클로저.
재료	벽면 장착부 및 스윙부: 강판, 1.5mm 모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm
표면 처리	분체 코팅
General colour	RAL 7035
색상	벽면 장착부 및 스윙부: RAL 7035 모니터링 창: RAL 7035/7015(청회색)
제공 범위	상단 폐쇄형 글랜드 플레이트와 하단 브러시 스트립이 있는 벽면 섹션, 두 개의 수직 장착 레일 및 케이블 고정을 위한 수평 C 레일 전/후면 프레임에 25mm 피치 패턴 구멍이 있는 경첩부, 전면에 자유롭게 깊이 조절 가능한 두 개의 19"(482.6mm) 장착 앵글, 좌/우 측면 출력 필터 별 모양 접지가 있는 어스 레일 디자인 모니터링 창 이중 걸림 인클로저 열쇠 5번 1개 벽면 장착 브래킷 10mm 매립형 잠금장치용 간편 손잡이 안전 잠금장치 3524 E

## 특징

높이 단위	15 U
치수	폭: 600 mm 높이: 746 mm 깊이: 573 mm
설치 깊이	520 mm
내측 사이즈	내측 폭: 502 mm 내측 높이: 683 mm
스윙부 깊이	416 mm
벽면 장착부 깊이	135 mm
IK 코드	IK08
스윙부 부하 용량(정적 하중)	750 N
기본 재료	강판
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	폐쇄형 글랜드 플레이트와 연결하여 IP 54 상단과 하단
포장 단위	1 개
순 중량	42.75
총 무게	45
관세 번호	94032080
EAN	4028177324244
E-Number Sweden	E7239959
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408

## 승인

# 승인

---

승인

UL + C-UL (listed)