

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.201

모니터링 도어, 통풍 가능

상태: 2026. 6. 5 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.201 - 모니터링 도어, 통풍 가능 TS, TS IT, VX SE용

기존 도어와 교체하기 위한 용도 180° 경첩 및 안전 잠금장치 No.3524 E가 있는 회전 손잡이

특징

주문 번호	DK 7824.201
제품 설명	최적의 공기 유량을 위한 > 78% 공기 흡입구가 있는 양측 천공 면.
재료	도어: 강판 모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm
표면 처리	분체 코팅
색상	RAL 7035
제공 범위	모니터링 도어, 통풍 가능 안전 잠금장치 3524 E가 있는 세미 실린더형 간편 손잡이 180° 경첩(4개) 조립 부품
조립 설명서	강판 도어가 있는 TS 열반 인클로저에는 180° 경첩 7824.520만 사용할 수 있음.
적합한:	인클로저 유형: TS TS IT SE 폭: 600 mm 높이: 2,000 mm
포장 단위	1 개
순 중량	19.38 kg
총 무게	20.4 kg
관세 번호	94039910

특징

ETIM 9

EC000747

ECLASS 8.0

27182204

제품 설명

DK-TS Glazed door, WxH: 600x2000 mm, Vented