

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.360

강판 도어, 수직 분할, 통풍 가능

상태: 2026. 3. 4 (원천: rit... ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.360 - 강판 도어, 수직 분할, 통풍 가능 DK-TS용

기존 도어와 교체하기 위한 용도 개별 도어의 스윙각이 작아 개별 열반 인클로저 사이의 간격을 줄일 수 있습니다.

특징

주문 번호	DK 7824.360
제품 설명	130° 경첩 및 안전 잠금장치 No.3524 E가 있는 세미 실린더형 간편 손잡이 포함된 빗장형 잠금장치가 있습니다. 개별 도어의 스윙각이 작기 때문에 각 열반 인클로저 사이의 간격을 줄일 수 있습니다. 통풍 가능 버전의 도어 천공면이 크기 때문에 설치 장치의 추가적인 온도제어 효과도 얻을 수 있습니다. 흡기구의 통풍면이 78% 이상인 천공된 표면.
재료	강판
제공 범위	조립 부품
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 20
적합한:	인클로저 유형: DK-TS 폭: 600 mm 높이: 2,000 mm
포장 단위	1 개
순 중량	22.6 kg
총 무게	23.2 kg
관세 번호	94032080
ECLASS 8.0	27182204