## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 7824.525 180° 경첩

상태: 2025. 11. 14 (원천: rittal.com/kr-ko)



## SZ 7824.525 - 180° 경첩

도어 열림각을 확장하기 위한 용도

## 특징

주문 번호	SZ 7824.525
재료	아연 다이 캐스팅
색상	RAL 7035
제공 범위	조립 부품
도어 열림각	140°
참고 사항	인클로저의 보호 등급이 낮아질 수 있음. 열반 인클로저 내부의 도어 경첩을 일정하게 유지.
품목 번호 관련 참고 사항:	인클로저의 보호 등급이 낮아질 수 있음. 분할형 도어에 적합하지 않음. 열반 인클로저 내부의 도어 경첩을 일정하게 유지.
Suitable for door variant	알루미늄 모니터링 도어 알루미늄 강판 도어, 통풍 가능
적합한 인클로저 유형	간편 손잡이가 있는 TS 8 열반 인클로저 TS IT
포장 단위	4 개
<del></del>	1.416
총 무게	1.618
관세 번호	83021000
EAN	4028177302747
ETIM 9	EC001167

© Rittal 2025 2

## 특징

ECLASS 8.0

27409219

© Rittal 2025 3