


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 7825.387

케이블 인입용 글랜드 플레이트 모듈

상태: 2026. 5. 22 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 7825.387 - 케이블 인입용 글랜드 플레이트 모듈 TS, TS IT, VX SE용

2분할형 바닥 모듈에는 서로 엇갈리게 갈라지는 특수 브러시 스트립이 있어 케이블이 많은 경우에도 확실히 밀폐됩니다.



특징

주문 번호	TS 7825.387
버전	고밀도 브러시 스트립을 이용한 케이블 인입
제품 설명	브러시가 어긋나게 다른 쪽에 위치해 있는 특수 브러시 스트립을 이용하여 케이블을 안전하고 올바르게 인입할 수 있음. 케이블이 이미 설치되어 있는 경우에도 2분할형 버전을 이용하여 베이스 모듈을 추가 설치할 수 있음.
재료	모듈 플레이트: 강판 브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB, 무할로겐
표면 처리	모듈 플레이트: 아연도금
제공 범위	조립 부품 클립 포함
참고 사항	TS IT의 베이스를 완전히 폐쇄하려면 여러 개의 글랜드 플레이트 모듈의 조합이 필요함
치수	깊이: 237.5 mm

특징

적합한:	인클로저 유형: TS TS IT SE 폭: 800 mm
포장 단위	1 개
순 중량	1.811 kg
총 무게	1.9 kg
관세 번호	83024200
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
제품 설명	DK Gland plate module, For W: 800 mm, For cable entry with brush, super-airtight