

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.160

장착 앵글, 482.6mm(19")

상태: 2026. 5. 23 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.160 - 장착 앵글, 482.6mm(19") TS, CS Toptec용

장착 앵글 또는 L자 브래킷으로 장착 앵글 구매 가능.

특징

주문 번호	DK 7827.160
버전	굴곡 버전
장점	전면에 U 표시가 있기 때문에 19"(482.6mm) 레벨 내부에서 체계적인 조립을 하기에 용이함
기술 사양	통합형 482.6mm(19 \square)-드릴 구멍(EIA-표준) 측면 원형 및 사각 드릴 구멍 인치계 설치 장치의 전도성 결합을 위한 크롬 도금처리
재료	강판, 2mm
제공 범위	조립 부품
치수	폭: 482.6 mm
높이 단위	33 U
참고 사항	이 장착 앵글을 사용하여 21", 23", 24" 고정 치수도 구현할 수 있음. 슬라이드 레일은 각각의 19" 레벨 간격에 맞게 선택하십시오. L형 장착 앵글과 조합하는 경우, L형 장착 앵글용 장착 어댑터를 사용해야 합니다.
적합한:	인클로저 유형: TS 8 CS Toptec 높이: 1,600 mm
포장 단위	2 개
순 중량	4.766 kg
총 무게	4.966 kg

특징

관세 번호	73269098
-------	----------

ETIM 9	EC002620
--------	----------

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------