

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.181

장착 앵글, 482.6mm(19")

상태: 2026. 5. 22 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.181 - 장착 앵글, 482.6mm(19") TS용

서버 시스템용 장착 키트의 고정을 위한 L자형 장착 앵글.

특징

주문 번호	DK 7827.181
버전	L형 앵글
장점	전면에 U 표시가 있기 때문에 19"(482.6mm) 레벨 내부에서 체계적인 조립을 하기에 용이함 L형 장착 앵글은 서버 시스템 설치 키트를 수용함 19"(482.6mm) 부분 설치에 적합
기술 사양	통합형 482.6mm(19 \square)-드릴 구멍(EIA-표준) 측면 원형 및 사각 드릴 구멍 인치계 설치 장치의 전도성 결합을 위한 크롬 도금처리
재료	강판, 2mm
제공 범위	조립 부품
높이 단위	38 U
참고 사항	슬라이드 레일은 각각의 19" 레벨 간격에 맞게 선택하십시오. L형 장착 앵글과 조합하는 경우, L형 장착 앵글용 장착 어댑터를 사용해야 합니다.
적합한:	인클로저 유형: TS 높이: 1,800 mm
포장 단위	2 개
순 중량	4.122 kg
총 무게	4.3 kg
관세 번호	73269098

특징

ETIM 9

EC002620

ECLASS 8.0

27189261

제품 설명

DK-TS Mounting angles, 482.6 mm (19"), L-shaped mounting angle, For H: 1800 mm, 38 U