

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.221

장착 앵글, 482.6mm(19")

상태: 2026. 2. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)

DK 7827.221 - 장착 앵글, 482.6mm(19") TS용

서버 시스템용 장착 키트의 고정을 위한 L자형 장착 앵글.

특징

주문 번호	DK 7827.221
버전	L형 앵글
장점	<p>전면에 U 표시가 있기 때문에 19"(482.6mm) 레벨 내부에서 체계적인 조립을 하기에 용이함</p> <p>L형 장착 앵글은 서버 시스템 설치 키트를 수용함</p> <p>19"(482.6mm) 부분 설치에 적합</p>
기술 사양	<p>통합형 482.6mm(19")-드릴 구멍(EIA-표준)</p> <p>측면 원형 및 사각 드릴 구멍</p> <p>인치계 설치 장치의 전도성 결합을 위한 크롬 도금처리</p>
재료	강판, 2mm
제공 범위	조립 부품
높이 단위	47 U
참고 사항	<p>슬라이드 레일은 각각의 19" 레벨 간격에 맞게 선택하십시오.</p> <p>L형 장착 앵글과 조합하는 경우, L형 장착 앵글용 장착 어댑터를 사용해야 합니다.</p>
적합한:	<p>인클로저 유형: TS</p> <p>높이: 2,200 mm</p>
포장 단위	2 개
순 중량	4.958
총 무게	5.218
관세 번호	73269098

특징

EAN 4028177234987

ETIM 9 EC002620

ECLASS 8.0 27189261