

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.221

장착 앵글, 482.6mm(19")

상태: 2026. 6. 6 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.221 - 장착 앵글, 482.6mm(19") TS용

서버 시스템용 장착 키트의 고정을 위한 L자형 장착 앵글.

특징

| | |
|-------|---|
| 주문 번호 | DK 7827.221 |
| 버전 | L형 앵글 |
| 장점 | 전면에 U 표시가 있기 때문에 19"(482.6mm) 레벨 내부에서 체계적인 조립을 하기에 용이함 L형 장착 앵글은 서버 시스템 설치 키트를 수용함 19"(482.6mm) 부분 설치에 적합 |
| 기술 사양 | 통합형 482.6mm(19 \square)-드릴 구멍(EIA-표준) 측면 원형 및 사각 드릴 구멍 인치계 설치 장치의 전도성 결합을 위한 크롬 도금처리 |
| 재료 | 강판, 2mm |
| 제공 범위 | 조립 부품 |
| 높이 단위 | 47 U |
| 참고 사항 | 슬라이드 레일은 각각의 19" 레벨 간격에 맞게 선택하십시오. L형 장착 앵글과 조합하는 경우, L형 장착 앵글용 장착 어댑터를 사용해야 합니다. |
| 적합한: | 인클로저 유형: TS 높이: 2,200 mm |
| 포장 단위 | 2 개 |
| 순 중량 | 4.958 kg |
| 총 무게 | 5.218 kg |
| 관세 번호 | 73269098 |

특징

ETIM 9

EC002620

ECLASS 8.0

27189261

제품 설명

DK-TS Mounting angles, 482.6 mm (19"), L-shaped mounting angle, For H: 2200 mm, 47 U