

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7827.480 설치 브래킷 TS

상태: 2026. 6. 4 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7827.480 - 설치 브래킷 TS 19"(482.6mm) TS 내 L형 장착 앵글용

케이블 라우팅 시 최적의 측면 여유 공간용, 세로 고정 구멍을 통해 다양한 깊이로 고정할 수 있습니다.

## 특징

주문 번호	DK 7827.480
버전	설치 위치 중앙
제품 설명	이 설치 브래킷은 인클로저의 폭에서 인클로저 프레임에 스크루로 체결됨. 장착 앵글은 브래킷의 아래, 위에 고정됨. 인클로저 부분 구성 시, 설치 브래킷을 인클로저 프레임의 외부 장착 레벨에 있는 TS 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 17 x 73mm에 고정할 수 있음.
장점	이 브래킷 덕분에 케이블 라우팅 시 측면에 최적의 여유 공간을 확보할 수 있음 장착 슬롯을 통해 깊이 가변식 고정 가능 19"(482.6mm) 부분 설치에 적합
사용 영역	기존의 TS 사용을 위한 업그레이드 용도
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
적합한:	인클로저 유형: TS 폭: 800 mm
포장 단위	2 개
순 중량	3.38 kg
총 무게	3.6 kg
관세 번호	73182900

## 특징

---

ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
제품 설명	DK-TS Einbauwinkel, For L-shaped mounting angles into TS, 482.6 mm (19"), For W: 800 mm

---