

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.544

브러시 스트립, 수직

상태: 2026. 4. 21 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.544 - 브러시 스트립, 수직 VX IT용

네트워크 분배기 내부에서 가변 가림판 역할을 합니다. 측면 및 후방 분배기 영역에서 전면 연결 레벨로 케이블을 간편하게 배선할 수 있습니다.



특징

주문 번호	DK 7827.544
제품 설명	네트워크 분배기 내부에서 19"(482.6mm) 장착 레벨 측면 정리 공간을 깔끔하게 가리는 유연한 인필 패널로 사용됨. 이때 브러시 스트립은 배선 인클로저의 측면부와 후면부에서 전면의 연결 레벨 쪽으로 간편하게 케이블을 라우팅함. 장착 레벨 앞쪽에 필요한 여유 공간은 최소 75mm임. 브러시 스트립은 수직 프레임 섹션의 측면이나 수평 또는 수직 천공 섹션에 장착됨.
재료	알루미늄 섹션, 자연산화방지코팅 브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB
솔 길이:	95 mm
길이	950 mm
조립 설명서	19"(482.6mm) 장착 앵글에 장착할 때 브러시 스트립을 단축해야 함
치수	길이: 950 mm
적합한:	인클로저 유형: VX IT 높이: 2,000 mm
포장 단위	4 개

특징

순 중량	1.8 kg
총 무게	2.213 kg
관세 번호	96035000
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
제품 설명	DK Brush strip, vertical, For H: 2000 mm, For TS IT