

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.713

장착 프레임, 19" (482.6mm)

상태: 2025. 8. 2 (원천: rittal.com/kr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.713 - 장착 프레임, 19"(482.6mm) TS, CS 기본 및 모듈 인클로저용

전방 및 후방 482.6mm(19") 레벨 설치용, 용접된 482.6mm(19") 마운팅 프레임은 모든 깊이로 고정할 수 있습니다.



특징

주문 번호	DK 7856.713
제품 설명	용접된 482.6mm(19") 마운팅 프레임은 깊이 조절이 자유롭게 고정 가능하며, 전면 및 후면의 482.6mm(19") 레벨을 구성하는 데 사용됩니다. 장착 프레임의 측면과 후면에는 TS 인클로저 섹션처럼 시스템 천공이 있기 때문에 케이블 클램프 레일, 케이블 가이드용 고리 등과 같은 TS 시스템 액세서리의 고정이 가능함.
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
치수	폭: 482.6 mm
높이 단위	24 U
부하량	최대 10000N 정적 하중, 하중이 2개의 19"(482.6mm)장착 프레임에 균일하게 분배, 완전히 구성된 경우.

특징

참고 사항	482.6mm(19") 장착 프레임과 팬 마운팅 플레이트의 결합은 불가능합니다. 액티브 통풍을 위해서는 모듈식 팬 루프를 사용하는 것이 좋습니다.
적합한:	인클로저 유형: TS 8 CS 기본 인클로저에 설치하는 경우 CS 모듈 인클로저 폭: 600 mm 높이: 1,200 mm
포장 단위	1 개
순 중량	7.631
총 무게	8.033
관세 번호	73269098
EAN	4028177402355
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261