

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.731

장착 프레임, 19" (482.6mm)

상태: 2026. 6. 23 (원천: rittal.com/kr/ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.731 - 장착 프레임, 19"(482.6mm) TS, CS 기본 및 모듈 인클로저용

전방 및 후방 482.6mm(19") 레벨 설치용, 용접된 482.6mm(19") 마운팅 프레임은 모든 깊이로 고정할 수 있습니다.



특징

| | |
|-------|---|
| 주문 번호 | DK 7856.731 |
| 제품 설명 | 용접된 482.6mm(19") 마운팅 프레임은 깊이 조절이 자유롭게 고정 가능하며, 전면 및 후면의 482.6mm(19") 레벨을 구성하는 데 사용됩니다. 장착 프레임의 측면과 후면에는 TS 인클로저 섹션처럼 시스템 천공이 있기 때문에 케이블 클램프 레일, 케이블 가이드용 고리 등과 같은 TS 시스템 액세서리의 고정이 가능함. |
| 재료 | 강판 |
| 표면 처리 | 아연도금 |
| 제공 범위 | 조립 부품 |
| 치수 | 폭: 482.6 mm |
| 높이 단위 | 42 U |
| 부하량 | 최대 10000N 정적 하중, 하중이 2개의 19"(482.6mm)장착 프레임에 균일하게 분배, 완전히 구성된 경우. |

특징

| | |
|------------|---|
| 참고 사항 | 482.6mm(19") 장착 프레임과 팬 마운팅 플레이트의 결합은 불가능합니다. 액티브 통풍을 위해서는 모듈식 팬 루프를 사용하는 것이 좋습니다. |
| 적합한: | 인클로저 유형: TS 8 CS 기본 인클로저에 설치하는 경우 CS 모듈 인클로저 폭: 800 mm 높이: 2,000 mm |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 13 kg |
| 총 무게 | 14 kg |
| 관세 번호 | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |