

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SR 7858.100

스윙 프레임, 대형, 트림 패널 포함

상태: 2026. 5. 30 (원문: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SR 7858.100 - 스윙 프레임, 대형, 트림 패널 포함 TS, VX SE용, 800mm 폭의 인클로저

폭 800mm의 인클로저용, 22 - 45U, 플레이트 포함, 482.6mm(19") 설치 구성품의 장착을 위한 용도.

특징

주문 번호	SR 7858.100
버전	중하중 버전, 측면 19"(482.6mm) 레벨
제품 설명	482.6mm(19") 설치용 조립 구성품.
재료	강판
표면 처리	프레임: 아연도금 트림패널: 도장 처리
색상	RAL 7035
제공 범위	이중 걸림 잠금장치가 있는 빗장형 잠금장치-시스템 포함 고정용 재료 인클로저 높이 2,000mm용 설치 키트 포함
열림각	130°
조립 설명서	설치 상황에 따라 TS 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 73mm 또는 TS 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 17 x 73mm가 필요함
참고 사항	기타 확장 가능성은 "기술 세부사항" 참조 1800mm 또는 2200mm 높이의 이중 도어 인클로저 TS, SE의 경우 잠금 장치와 충돌하므로 한 단계 작은 스윙 프레임을 설치해야 함
부하 용량(정적 하중)	350 kg

특징

적합한:	인클로저 유형: TS VX SE 폭: = 800 mm 높이: = 2,000 mm
높이 단위	40 U
적합한 인클로저 유형	TS VX SE
포장 단위	1 개
순 중량	24.757 kg
총 무게	26.06 kg
관세 번호	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
제품 설명	DK Swing frame, For WH: 800x2000 mm, 40 U, Heavy-duty version, 482.6 mm (19") level at the side, 130° hinge, For TS, SE