# Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.






# DK 7859.000 IT LED 시스템 조명


상태: 2025. 12. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)



# DK 7859.000 - IT LED 시스템 조명 IT 인클로저 시스템과 IT 하 우징용

IT 인클로저 시스템과 IT 인클로저의 최적 조명을 위한 용도.







#### 특징

주문 번호	DK 7859.000
버전	절연, 내부 퓨즈 포함(T2A)
제품 설명	네크워크 인클로저의 완벽한 조명을 위한 용도.
장점	도어 접점 스위치를 통해 수동 또는 자동 전환 가능
	전체 인클로저에 걸친 최적의 조명
	플러그 앤 플레이-신속한 조립
	클립, 스크루, 자기식 고정 중 선택 가능
	플러그인 연결 케이블을 통해 즉시 사용할 준비가 되어 있음
	높이 장치의 손상 없이 고정
재료	조명 몸체: 압출 성형 알루미늄
	조명 커버: 폴리카보네이트
	조명 종단: PC-ABS
색상	인클로저: RAL 7016

© Rittal 2025 2

# 특징

제공 범위	IT LED 시스템 조명
	마운팅 키트 자석
	조립 스크루 포함
연결 옵션	커넥터를 통한 입중계
	도어 열림 감지 스위치
보호 등급	II(절연 상태)
스위치(유형)	통합 On/Off/도어 위치 스위치
조명 조립 방식	스크류로 고정
	클립 고정
	자기식 고정
설치 옵션	VX IT/VX SE 섹션에 직접 스크루 체결 또는 클립식 장착
	TE 8000, IT 인클로저: 마그네틱 장착 키트 포함
	AX, TP: 자석 장착 키트 포함
	AX: 내부 설치용 레일 사용
	CEE 7/16에 따른 유로 플러그 및 IEC 320 커넥터로 작동하기 위한 용도
발광 플럭스	600 lm
조명 색상	4000 K ( 백색 )
참고 사항	플러그 인 연결 케이블은 IT LED 시스템 조명과 함께만 사용해야 함
	여러 IT LED 시스템 조명등의 캐스케이딩이 가능하지 않음
치수	폭: 337 mm
	높이: 55 mm
	깊이: 23 mm
작동 온도 범위	-20 °C55 °C
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 20
포장 단위	1 개
순 중량	0.38
총 무게	0.401

© Rittal 2025

# 특징

관세 번호	94054990
EAN	4028177817937
ETIM 9	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

### 승인

승인	UL
설명	적합성 인증