


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7859.000

## IT LED 시스템 조명




상태: 2026. 2. 8 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))



FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7859.000 - IT LED 시스템 조명 IT 인클로저 시스템과 IT 하우징용

IT 인클로저 시스템과 IT 인클로저의 최적 조명을 위한 용도.



## 특징

---

주문 번호	DK 7859.000
버전	절연, 내부 퓨즈 포함(T2A)
제품 설명	네트워크 인클로저의 완벽한 조명을 위한 용도.
장점	<ul style="list-style-type: none"><li>도어 접점 스위치를 통해 수동 또는 자동 전환 가능</li><li>전체 인클로저에 걸친 최적의 조명</li><li>플러그 앤 플레이-신속한 조립</li><li>클립, 스크루, 자기식 고정 중 선택 가능</li><li>플러그인 연결 케이블을 통해 즉시 사용할 준비가 되어 있음</li><li>높이 장치의 손상 없이 고정</li></ul>
재료	<ul style="list-style-type: none"><li>조명 몸체: 압출 성형 알루미늄</li><li>조명 커버: 폴리카보네이트</li><li>조명 종단: PC-ABS</li></ul>
색상	인클로저: RAL 7016

---

# 특징

제공 범위	IT LED 시스템 조명 마운팅 키트 자석 조립 스크루 포함
연결 옵션	커넥터를 통한 입증계 도어 열림 감지 스위치
보호 등급	II(절연 상태)
스위치(유형)	통합 On/Off/도어 위치 스위치
조명 조립 방식	스크류로 고정 클립 고정 자기식 고정
설치 옵션	VX IT/VX SE 섹션에 직접 스크루 체결 또는 클립식 장착 TE 8000, IT 인클로저: 마그네틱 장착 키트 포함 AX, TP: 자석 장착 키트 포함 AX: 내부 설치용 레일 사용 CEE 7/16에 따른 유로 플러그 및 IEC 320 커넥터로 작동하기 위한 용도
발광 플렉스	600 lm
조명 색상	4000 K (백색)
참고 사항	플러그 인 연결 케이블은 IT LED 시스템 조명과 함께만 사용해야 함 여러 IT LED 시스템 조명등의 캐스케이딩이 가능하지 않음
치수	폭: 337 mm 높이: 55 mm 깊이: 23 mm
작동 온도 범위	-20 °C...55 °C
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 20
포장 단위	1 개
순 중량	0.38
총 무게	0.401

## 특징

---

관세 번호 94054990

---

EAN 4028177817937

---

ETIM 9 EC000321

---

ECLASS 8.0 27189241

## 승인

---

승인 UL

---

설명 적합성 인증