


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.000 IT LED 시스템 조명

상태: 2026. 6. 28 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.000 - IT LED 시스템 조명 IT 인클로저 시스템과 IT 하우징용

IT 인클로저 시스템과 IT 인클로저의 최적 조명을 위한 용도.



특징

주문 번호	DK 7859.000
버전	절연, 내부 퓨즈 포함(T2A)
제품 설명	네트워크 인클로저의 완벽한 조명을 위한 용도.
장점	도어 접점 스위치를 통해 수동 또는 자동 전환 가능 전체 인클로저에 걸친 최적의 조명 플러그 앤 플레이-신속한 조립 클립, 스크루, 자기식 고정 중 선택 가능 플러그인 연결 케이블을 통해 즉시 사용할 준비가 되어 있음 높이 장치의 손상 없이 고정
재료	조명 몸체: 압출 성형 알루미늄 조명 커버: 폴리카보네이트 조명 종단: PC-ABS
색상	인클로저: RAL 7016

특징

제공 범위	IT LED 시스템 조명 마운팅 키트 자석 조립 스크루 포함
연결 옵션	커넥터를 통한 입증계 도어 열림 감지 스위치
보호 등급	II(절연 상태)
스위치(유형)	통합 On/Off/도어 위치 스위치
조명 조립 방식	스크류로 고정 클립 고정 자기식 고정
설치 옵션	VX IT/VX SE 섹션에 직접 스크루 체결 또는 클립식 장착 TE 8000, IT 인클로저: 마그네틱 장착 키트 포함 AX, TP: 자석 장착 키트 포함 AX: 내부 설치용 레일 사용 CEE 7/16에 따른 유로 플러그 및 IEC 320 커넥터로 작동하기 위한 용도
발광 플럭스	600 lm
조명 색상	4000 K (백색)
참고 사항	플러그 인 연결 케이블은 IT LED 시스템 조명과 함께만 사용해야 함 여러 IT LED 시스템 조명등의 캐스케이딩이 가능하지 않음
치수	폭: 337 mm 높이: 55 mm 깊이: 23 mm
작동 온도 범위	-20 °C...55 °C
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 20
포장 단위	1 개
순 중량	0.38 kg
총 무게	0.401 kg

특징

관세 번호	94054990
ETIM 9	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
제품 설명	DK IT-LED system light, 600lm, For frame mounting

승인

승인	CCC exception letter UL
설명	적합성 인증
