

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.390

네트워크 인클로저 TE 8000

상태: 2026. 2. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)



FRIEDHELM LOH GROUP

TE 7888.390 - 네트워크 인클로저 TE 8000

모니터링 창이 있는 TE 8000 IT 인클로저, 개별 내부 설치용으로 제공.

특징

주문 번호	TE 7888.390
버전	측면 패널 포함
장점	<p>프레임 구조 아님</p> <p>최적의 접근성</p> <p>분해가 가능하기 때문에 간단하게 설치 가능</p> <p>도어 경첩 교체 가능</p>
재료	<p>강판</p> <p>모니터링 도어: 단판 안전 유리, 3mm</p>
표면 처리	<p>장착 프레임: 전착도장</p> <p>인클로저 패널: 분체 코팅</p>
General colour	RAL 7035
색상	RAL 7035
제공 범위	<p>자가 지지방식 19"(482.6mm) 장착 프레임, 전면 및 후면, 깊이 조절 가능</p> <p>전면 모니터링 도어, 130° 경첩, 디자인 손잡이, 안전 잠금장치 3524 E 포함</p> <p>후면 강판 도어, 130° 경첩, 안전 잠금장치 3524 E 포함</p> <p>컷아웃이 최대한 크게 만들어져 있는 베이스 프레임(선택 사항으로 계장용 모듈 플레이트)</p> <p>루프 플레이트, 옵션인 팬과 케이블 인입을 위한 가려진 컷아웃 포함</p> <p>수평 조절 다리 4개, M10 (미 장착 상태로 제공)</p> <p>스페이서 볼트 4개, 20mm, 높임용 커버 플레이트(미 장착 상태로 제공)</p> <p>측면 패널, 잠금 가능, 안전 잠금장치 3524 E 포함</p>

특징

치수	폭: 600 mm 높이: 600 mm 깊이: 600 mm
높이 단위	11 U
높이 단위	11 U
전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간	30 mm / 30 mm /
레벨 간격(납품 시 상태)	495 mm
부하량	4,000 N
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 20
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
순 중량	35 kg
총 무게	36.06 kg
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
제품 설명	TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x600x600 mm, 11 U, With glazed door

승인

설명	적합성 인증
----	--------