


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.875

네트워크 인클로저 TE 8000

상태: 2026. 2. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)



FRIEDHELM LOH GROUP

TE 7888.875 - 네트워크 인클로저 TE 8000 통풍 가능

깊이 조절이 가능한 19"(482.6mm) 장착 프레임이 있는 해체 가능한 IT 인클로저 시스템.

특징

주문 번호	TE 7888.875
장점	<p>프레임 구조 아님</p> <p>최적의 접근성</p> <p>분해가 가능하기 때문에 간단하게 설치 가능</p> <p>도어 경첩 교체 가능</p>
재료	강판
표면 처리	<p>장착 프레임: 전착도장</p> <p>인클로저 패널: 분체 코팅</p>
General colour	RAL 7035
색상	RAL 7035
제공 범위	<p>자가 지지방식 19"(482.6mm) 장착 프레임, 전면 및 후면, 깊이 조절 가능</p> <p>통풍 가능 강판 도어(천공형 통풍 면적 67% 초과), 전면에 디자인 손잡이, 130° 경첩, 안전 잠금장치 3524 E 장착</p> <p>통풍 가능 강판 도어(천공 플레이트에 여유면이 67% 초과), 후면에 130° 경첩, 안전 잠금장치 3524 E 장착</p> <p>컷아웃이 최대한 크게 만들어져 있는 베이스 프레임(선택 사항으로 계장용 모듈 플레이트)</p> <p>루프 플레이트, 옵션인 팬과 케이블 인입을 위한 가려진 컷아웃 포함</p> <p>수평 조절 다리 4개, M10 (미 장착 상태로 제공)</p> <p>스페이서 볼트 4개, 20mm, 높임용 커버 플레이트(미 장착 상태로 제공)</p> <p>측면 패널, 잠금 가능, 안전 잠금장치 3524 E 포함</p>
치수	<p>폭: 600 mm</p> <p>높이: 1,200 mm</p> <p>깊이: 1,000 mm</p>

특징

높이 단위	24 U
높이 단위	24 U
전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착	80 mm / 130 mm
여유 공간	
레벨 간격(납품 시 상태)	745 mm
부하량	7,000 N
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 20
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
순 중량	69
총 무게	70
관세 번호	94032080
EAN	4028177801509
E-Number Sweden	E7282506
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

승인

설명	적합성 인증
----	--------