## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TE 7888.940

분배 랙

상태: 2025. 7. 27 (원천: rittal.com/kr-ko)



## TE 7888.940 - 분배 랙 개방형 TE 8000

조립하고 설치할 때 모든 측면에서 최적의 접근성을 위해.

## 특징

주문 번호	TE 7888.940
장점	조립 및 설치 시 모든 측면에서 최적의 접근성 개방형 제작 방식으로 인해 기류 막힘이 전혀 없음 장착 레벨 사이의 간격은 자유롭게 조절 가능
재료	강판
표면 처리	분체 코팅
General colour	RAL 7035
색상	RAL 7035
제공 범위	전면 및 후면 19⊠(482.6mm) 장착 레벨이 있는 자가 지지방식 장착 프레임 로프 플레이트, 케이블 정리기 수용을 위해 마련됨 폭에 개별 설치를 위한 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 2개가 있는 개방형 베이스 프레임 수평 조절 다리 4개, M10 (미 장착 상태로 제공) 후방 횡방향으로 브러시 스트립이 있는 루프 플레이트
치수	폭: 600 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 1,000 mm
높이 단위	42 U
높이 단위	42 U
전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간	80 mm / 130 mm

© Rittal 2025

## 특징

레벨 간격(납품 시 상태)	745 mm
부하량	7,000 N
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
· 순 중량	33
총 무게	35
EAN	4028177801554
E-Number Sweden	E7282509
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602

© Rittal 2025 3