

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.110

PDU 인터내셔널, 베이직 버전

상태: 2025. 8. 3 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.110 - PDU 인터내셔널, 베이직 버전

다양한 버전의 IT 랙 배전 시스템. CEE 커넥터(16A/32A)가 있는 입력 및 C13 및 C19 출력. 3.7kW ~ 22kW 사이 배전 성능.

특징

주문 번호	DK 7955.110
버전	PDU Basic
제품 설명	IT 환경을 위한 견고하고 콤팩트한 기본 배전. 콤팩트한 PDU를 이용해 각 IT 랙에 전문 배전 시스템을 간단하게 장착할 수 있음. TS IT 랙의 경우는 심지어 공구 없이 설치 가능. 콤팩트한 디자인으로 간단하게 조립 가능.
재료	알루미늄 섹션, 검은색 산화방지코팅
치수	폭: 44 mm 깊이: 62 mm 길이: 970 mm
콘센트 개수 및 유형	24 x C13 / 4 x C19
콘센트	24 x IEC 320 콘센트 C13 4 x IEC 320 콘센트 C19
정격 전류(최대)	16 A
입중계	개수: 1 입중계당 위상 수: 1~
연결 케이블 길이	3 m
연결 타입, 전기의	CEE
지침	EMC 지침 2014/30/EU 저전압 지침 2014/35/EU
표준	EN 60950-1

특징

작동 온도 범위	0 °C...45 °C
습도(비응축 상태)	10...95 %
저장 온도 범위	-25 °C...70 °C
적합한:	인클로저 유형: TS IT: $\geq 1,200$ mm
포장 단위	1 개
순 중량	3.133
총 무게	3.333
관세 번호	85366990
EAN	4028177684911
E-Number Sweden	E7239989
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604