

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 7967.000

스페이서

상태: 2026. 5. 22 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 7967.000 - 스페이서 루프 플레이트용

통풍을 위해 루프를 높이는 데 사용함(3가지 높이). 크레인 운반용으로 적합하지 않음.



특징

| | |
|-----------------|---|
| 주문 번호 | SZ 7967.000 |
| 제품 설명 | 통풍을 위해 루프를 높이는 데 사용함(3가지 높이). |
| 재료 | 육모강 |
| 표면 처리 | 아연도금 |
| 제공 범위 | 조립 부품 |
| 조립 설명서 | 19" 장착 프레임과 함께 사용하기에 적합하지 않음 크레인 운반용으로 적합하지 않습니다 |
| 치수 | 높이: 50 mm |
| 치수 | 나사: M12 |
| 적합한: | 인클로저 유형: VX TS |
| 포장 단위 | 4 개 |
| 순 중량 | 0.444 kg |
| 총 무게 | 0.539 kg |
| PCF/VE(크라들-게이트) | 2.1 kg CO2 eq (Cat B) |

특징

| | |
|-----------------|---|
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트) |
| 관세 번호 | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| 제품 설명 | DK Spacer, L: 50 mm, For TS roof plate |
