


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.115 PDU basic

상태: 2024. 9. 25 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.115 - PDU basic

하이엔드 IT 랙 전원 분배 시스템: IT 환경을 위한 콤팩트한 기본 전원 분배 시스템이 있는 견고한 PDU.



## 특징

주문 번호	DK 7979.115
제품 설명	콤팩트한 기본 전원 분배 시스템. PDU 베이직을 이용해 각 IT 랙에 전문 전원 분배 시스템을 간단하게 장착할 수 있음. PDU 사양에 따라 19"(482.6mm) 레벨에서 수평 조립이나 수직 조립이 가능(제로 U 공간에서도).
장점	수직 설치 시 Rittal VX IT나 TS IT 랙에서 제로 U 공간에 공구 없이 장착할 수 있음 위상 및 퓨즈 회로의 컬러 표시(L1 = 분홍색, L2 = 검은색, L3 = 흰색) 공구가 불필요한 VX IT용 설치 키트
재료	알루미늄 압출 섹션, 산화 방지 코팅 슬롯: 플라스틱
제공 범위	IEC C14, C20 커넥터용 커넥터 잠금장치 조립 부품
옵션	상태 모니터링과 함께 작동 중에 교체 가능한 피뢰기가 있는 과전압 보호 유형 3, PDU 인클로저에 통합 가능 다른 인클로저 색상 가능
치수	폭: 44 mm 깊이: 70 mm 길이: 1,095 mm

## 특징

콘센트 개수 및 유형	24 x C13 / 4 x C19
정격 작동 전압	230V (AC)
정격 전류(최대)	16 A
정격 출력	3.7 kW
입중계	개수: 1 입중계당 위상 수: 1~
연결 케이블 길이	3 m
연결 타입, 전기의	CEE
지침	EMC 지침 2014/30/EU 저전압 지침 2014/35/EU
표준	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
작동 온도 범위	5 °C...50 °C
습도(비응축 상태)	10...95 %
저장 온도 범위	-20 °C...70 °C
적합한:	인클로저 유형: VX IT 인클로저 프레임: $\geq 1,200$ mm 인클로저 유형: VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글: $\geq 1,800$ mm 인클로저 유형: TX CableNet: $\geq 1,200$ mm
포장 단위	1 개
중량/개수	2.8 kg
순 중량	3.2
총 무게	3.72

## 특징

---

관세 번호	85366990
EAN	4028177947443
E-Number Sweden	E8407010
ETIM 8	EC002762
ETIM 7.0	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

---

## 승인

---

설명	적합성 인증
----	--------

---