


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.815 PDU UK basic

상태: 2025. 6. 21 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.815 - PDU UK basic

배전은 UK(BS 1363) 장치 커넥터가 있는 독립형 랙과 데이터 센터용으로 설계됨.



특징

주문 번호	DK 7979.815
제품 설명	IT 네트워크와 서버 랙을 위한 콤팩트한 디자인의 하이 엔드 배전 시스템. 버전에 따라 에너지 측정과 모니터링을 위한 광범위한 관리 기능이 있음.
장점	공구가 불필요한 VX IT용 설치 키트 절전형 디자인, 낮은 에너지 소모
기술 사양	위상 및 퓨즈 회로의 컬러 표시(L1 = 분홍색, L2 = 검은색, L3 = 흰색) 콤팩트 회로 차단기(16A - 칼링형)
재료	알루미늄 섹션, 검은색 산화방지코팅 슬롯: 플라스틱
제공 범위	조립 부품
옵션	상태 모니터링과 함께 작동 중에 교체 가능한 피뢰기가 있는 과전압 보호 유형 3, PDU 인클로저에 통합 가능 상태 모니터링과 함께 작동 중에 교체 가능한 피뢰기가 있는 과전압 보호 유형 3, PDU 인클로저에 통합 가능
치수	폭: 44 mm 깊이: 70 mm 길이: 1,495 mm

특징

콘센트 개수 및 유형	16 x BS 1363 / 4 x C19
콘센트	16 x BS 1363 4 x C 19
정격 전류(최대)	32 A
정격 출력	7.4 kW
입중계	개수: 1 입중계당 위상 수: 1~
연결 케이블 길이	3 m
연결 타입, 전기의	CEE
지침	EMC 지침 2014/30/EU 저전압 지침 2014/35/EU
표준	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
작동 온도 범위	5 °C...50 °C
습도(비응축 상태)	10...95 %
저장 온도 범위	-25 °C...70 °C
적합한:	인클로저 유형: VX IT 인클로 저 프레임: $\geq 1,800$ mm 인클로저 유형: VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글: $\geq 1,800$ mm 인클로저 유형: TX CableNet: $\geq 1,800$ mm
포장 단위	1 개
순 중량	4
총 무게	5
관세 번호	85369095

특징

EAN	4028177948617
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604

승인

설명	적합성 인증
----	--------