


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7990.000

팬 확장 키트

상태: 2026. 2. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 7990.000 - 팬 확장 키트 VX IT, TS IT용

팬 모듈 5503.010, 5503.020, 5503.025에 추가 장착하기 위한 통합 속도 제어기가 있는 팬 확장 키트.

특징

주문 번호	SK 7990.000
버전	루프 플레이트 없음
제품 설명	팬 모듈 5503.xxx에 설치하기 위한 통합 속도 제어기가 있는 팬 확장 키트.
장점	연결 완료 상태의 통합 솔루션 사전 설정된 특성값으로 에너지 효율적인 속도 제어 전 세계에서 사용하기 위한 국제 인증 및 다전압 수용능력
재료	플라스틱
색상	RAL 9005
제공 범위	팬 보호 그릴 조립 부품 설치 및 퀄 조작 가이드
공기 처리 능력(작동점에서)	150 m ³ /h
정격 작동 전압	24V(DC)
정격 전류최대	50Hz의 경우: 0.32 A 60Hz의 경우: 0.32 A
치수	폭: 119 mm 높이: 25 mm 깊이: 119 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 20
회전수	100 %

특징

참고 사항	25Pa 역압에서 150m ³ /h로 제시된 공기 유량 감소
노이즈 레벨(작동점에서)	44 dB(A)
작동 온도 범위	5 °C...55 °C
정격 출력	7.7 W
포장 단위	1 개
순 중량	0.3
총 무게	0.308
관세 번호	84145915
EAN	4028177966345
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

승인

설명	적합성 인증
----	--------
