

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7996.888

네트워크 인클로저 TE 8000

상태: 2025. 12. 16 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7996.888 - 네트워크 인클로저 TE 8000

모니터링 창이 있는 TE 8000 IT 인클로저, 개별 내부 설치용으로 제공.

특징

주문 번호	TE 7996.888
버전	측면 패널 포함
장점	프레임 구조 아님 최적의 접근성 분해가 가능하기 때문에 간단하게 설치 가능 도어 경첩 교체 가능
재료	강판 모니터링 도어: 단판 안전 유리, 3mm
표면 처리	장착 프레임: 전착도장 인클로저 패널: 분체 코팅
General colour	RAL 7035
색상	RAL 7035
제공 범위	자가 지지방식 19"(482.6mm) 장착 프레임, 전면 및 후면, 깊이 조절 가능 전면 모니터링 도어, 130° 경첩, 디자인 손잡이, 안전 잠금장치 3524 E 포함 후면 강판 도어, 130° 경첩, 안전 잠금장치 3524 E 포함 컷아웃이 최대한 크게 만들어져 있는 베이스 프레임(선택 사항으로 계장용 모듈 플레이트) 루프 플레이트, 옵션인 팬과 케이블 인입을 위한 가려진 컷아웃 포함 수평 조절 다리 4개, M10 (미 장착 상태로 제공) 스페이서 볼트 4개, 20mm, 높임용 커버 플레이트(미 장착 상태로 제공) 측면 패널, 잠금 가능, 안전 잠금장치 3524 E 포함

특징

치수	폭: 800 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 1,000 mm
높이 단위	42 U
높이 단위	42 U
전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간	80 mm / 130 mm
레벨 간격(납품 시 상태)	745 mm
부하량	4,000 N
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 20
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
순 중량	126
총 무게	132
EAN	4028177816725
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207