

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7998.606 RiMatrix S

상태: 2026. 6. 25 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7998.606 - RiMatrix S 표준 보안룸

표준화된 데이터 센터는 고객측이 마련한 공간에서 보완 보호룸(룸인룸)을 갖춰서 화재와 물 그리고 연기에 대한 추가적인 안전을 확보함.

특징

주문 번호	DK 7998.606
제품 설명	표준화된 데이터 센터는 고객측이 마련한 공간에서 보완 보호룸(룸인룸)을 갖춰서 화재와 물 그리고 연기에 대한 추가적인 안전을 확보함.
재료	효과적인 열절연 물질로 된 핵심 요소 견고하고 밀폐된 강판 카세트 특허 받은 프로파일 기술을 통한 혁신적인 연결 기술 온도 및 습도에 강한 실링 사용 화재 예방 밸브 사용 해체 및 재조립은 언제든지 가능합니다
제공 범위	컨설팅 및 ROI-계산 고객의 인프라에 맞춘 납기 및 통합 시운전 및 전달 기록, 교육, 지도 핫라인 및 서비스/서비스 계약
내측 깊이	7,220 mm
내측 높이	2,700 mm
내측 폭	2,750 mm
공조(ZUCS)	90 kW + 10 kW n+1 리던던트
NSHV 개수	1
PDU 베이직 개수	18

특징

Serverracks (600x2000x1200mm)	8
결합 된 네트워크/서버랙(800 x 2000 x 1,200mm)	1
보호 등급	EN 1363에 준하는 EI 90 내화 등급/DIN 4102에 준하는 F 90 내화 등급 IEC 60 529에 준하는 IP 56 방진 및 방수 불법 접근 보호 - 저항 등급 II EMC 기본 본호 EN 1634-3(DIN 18095)에 준하는 연도 가스 누출 검사 3000Nm의 에너지를 가한 충돌 검사 30분 후 일관된 온도 곡선을 초과 화 염 침해
침입 방지	RC 2
Design burglar protection	예
Design fire protection	EN 1363에 준하는 EI 90/DIN 4102에 준하는 F 90
가습 및 제습 장치	옵션
실내 소화 장치	옵션
버전	Single 9
치수	폭: 2,950 mm 높이: 2,800 mm 깊이: 7,420 mm
포장 단위	1 개
관세 번호	73089059
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
제품 설명	DK RiMatrix S Standard security room, Single 9