

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8100.700

운반용 캐스터

상태: 2026. 5. 13 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8100.700 - 운반용 캐스터 VX 베이스/주추 시스템용

100mm 또는 200mm 높이의 베이스/주추 코너 피스에 걸기 위한 용도.

특징

주문 번호	VX 8100.700
제품 설명	100mm 또는 200mm 높이의 베이스 / 주추 코너 피스에 걸기 위한 용도 .
색상	RAL 9005
제공 범위	트윈 캐스터 4개, 고정장치가 2개의 캐스터에는 있고, 다른 2개에는 없음
Clearande floor	100 mm
부하량	이중 캐스터 4개 사용 시 최대 동적 하중(개별 인클로저): 3000N
중량/개수	8.38 kg
포장 단위	4 개
순 중량	7.98 kg
총 무게	8.38 kg
관세 번호	83024900
ETIM 9	EC002621
ETIM 8	EC002621
ECLASS 8.0	27189262
제품 설명	VX 운반용 캐스터, 고정장치 포함/미포함 각 2개