

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8106.235

## 측면 패널, 스크루 체결식, 강판

상태: 2026. 5. 23 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8106.235 - 측면 패널, 스크류 체결식, 강판 TS, TS IT용

측면 패널, 스크류 체결, 강판, TS용

## 특징

주문 번호	TS 8106.235
장점	접지 부품이 있는 인클로저 패널 홀더를 통한 자동 등전위화 및 높은 EMC 차폐 설치 보조 장치를 사용하여 프레임에 간단하게 위치 설정 접촉면이 있는 접지 볼트
재료	강판, 1.5mm
표면 처리	전착도장, 외부는 분체 코팅
색상	RAL 7035
제공 범위	조립 부품
참고 사항	패널 홀더는 인클로저 내측이나 외측에 옵션으로 장착 가능 계장 가능한 패널 영역: 외형 치수 - 100mm
적합한:	인클로저 유형: TS TS IT 높이: 2,000 mm 깊이: 600 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
기본 재료	강판
포장 단위	2 개
순 중량	28 kg
총 무게	29.2 kg
관세 번호	94039910

## 특징

---

ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
제품 설명	TS Side panel, screw-fastened, for TS, TS IT, for HxD: 2000x600 mm, Sheet steel, RAL 7035

---

## 승인

---

설명	적합성 인증 UK
----	-----------