

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8128.245

측면 패널, 스크루 체결식, 강판

상태: 2026. 6. 2 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8128.245 - 측면 패널, 스크루 체결식, 강판 VX용

측면 패널, 스크루 체결 가능, 강판, VX용.

특징

주문 번호	VX 8128.245
장점	측면 패널 홀더를 클립으로 고정할 수 있어 장착 시간 단축 내부 접지 부품이 있는 인클로저 패널 홀더를 통한 자동 등전위화 및 높은 EMC 차폐 설치 보조 장치를 사용해 손쉬운 높이 및 깊이 지정 1인 조립 가능 최적의 지원을 위해 도장되지 않은 넓은 접촉면이 있는 접지 볼트
재료	강판, 1.5mm
표면 처리	전착도장, 외부는 분체 코팅
색상	RAL 7035
제공 범위	조립 부품
적합한:	인클로저 유형: VX 높이: = 2,200 mm 깊이: = 800 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 유형 12
기본 재료	강판
포장 단위	2 개
순 중량	41.7 kg
총 무게	42.4 kg

특징

PCF/VE(크라들-게이트)	124.05 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크라들-게이트)
관세 번호	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
제품 설명	VX Side panel, screw-fastened, for HD: 2200x800 mm, sheet steel

승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	PCF-declaration