

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8185.245

측면 패널, 스크루 체결식, 강판

상태: 2026. 1. 16 (원천: [rittal.com/kr-ko](#))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8185.245 - 측면 패널, 스크루 체결식, 강판 VX용

측면 패널, 스크루 체결 가능, 강판, VX용.

특징

주문 번호	VX 8185.245
장점	<p>측면 패널 홀더를 클립으로 고정할 수 있어 장착 시간 단축</p> <p>내부 접지 부품이 있는 인클로저 패널 홀더를 통한 자동 등전위화 및 높은 EMC 차폐</p> <p>설치 보조 장치를 사용해 손쉬운 높이 및 깊이 지정</p> <p>1인 조립 가능</p> <p>최적의 지원을 위해 도장되지 않은 넓은 접촉면이 있는 접지 볼트</p>
재료	강판, 1.5mm
표면 처리	전착도장, 외부는 분체 코팅
색상	RAL 7035
제공 범위	조립 부품
적합한:	<p>인클로저 유형: VX</p> <p>높이: = 1,800 mm</p> <p>깊이: = 500 mm</p>
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
UL 50E에 준한 유형 등급	<p>유형 1</p> <p>유형 12</p>
기본 재료	강판
포장 단위	2 개
순 중량	21.6
총 무게	22

특징

PCF/VE(크래들-게이트)	83.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
EAN	4028177827783
E-Number Sweden	E3465112
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

승인

승인	UL + C-UL (listed)
----	--------------------