

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8245.000

열반 인클로저 시스템 VX25

상태: 2026. 6. 27 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8245.000 - 열반 인클로저 시스템 VX25 기본 인클로저

인클로저 기본 구성: 두 개 전면 도어가 있는 인클로저 프레임, 후면 패널, 장착 플레이트, 루프 플레이트, 분할형 글랜드 플레이트. 효율적인 인클로저 내부 설치에 적합.



특징

| | |
|-------|--|
| 주문 번호 | VX 8245.000 |
| 재료 | 인클로저 프레임: 강판, 1.5mm 루프: 강판, 1.5mm 도어: 강판, 2.0mm 후면 패널: 강판, 1.5mm 글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm 장착 플레이트: 강판, 3.0mm |
| 표면 처리 | 인클로저 프레임: 전착도장 도어, 루프 및 후면 패널: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 장착 플레이트 및 글랜드 플레이트: 아연도금 |
| 색상 | RAL 7035 |

특징

| | |
|-------------------------|---|
| 제공 범위 | 인클로저 프레임 도어 개수 우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능 루프 플레이트 후면 패널 글랜드 플레이트 장착 플레이트 천공 레일 2개 18 x 39 mm 잠금장치: 3mm 이중 걸림 |
| 치수 | 폭: 1,200 mm 높이: 1,400 mm 깊이: 500 mm |
| 장착 플레이트 치수(폭 x 높이) | 1,099 mm x 1,296 mm |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 55 |
| 보호 등급 NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| UL 50E에 준한 유형 등급 | 유형 1 유형 12 |
| IK 코드 | IK10 |
| 도어 개수 | 2 |
| 기본 재료 | 강판 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 129.5 kg |
| 총 무게 | 141 kg |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 367.57 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트) |

특징

| | |
|------------|--|
| 관세 번호 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 제품 설명 | VX 열반 인클로저 시스템, 폭/높이/깊이: 1200x1400x500mm, 강판, 장착 플레이트 포함, 전면측의 1도어 |

승인

| | |
|-----|--|
| 승인 | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| 인증서 | 표면 처리 |
| 설명 | 제조사 인증 적합성 인증 PCF-declaration |