


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8601.080

## 베이스/주추 트림 패널, 측면, 100mm

상태: 2026. 5. 23 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8601.080 - 베이스/주추 트림 패널, 측면, 100mm 전면 및 후면 베이스/주추 구성품용

베이스/주추 구성품 사이에 장착. 높이 200mm의 경우에는 100mm짜리 베이스/주추 트림 패널 두 개를 사용할 수도 있음. 열반 결합된 베이스/주추 구성품의 안정성을 위해서는 베이스/주추 트림 패널을 90° 돌려서 설치할 수 있음.

## 특징

주문 번호	TS 8601.080
제품 설명	베이스/주추 구성품 사이에 장착. 높이 200mm의 경우에는 100mm짜리 베이스/주추 트림 패널 두 개를 사용할 수도 있음.
재료	강판
표면 처리	분사 도장
색상	RAL 7022
제공 범위	베이스/주추 트림 패널 2개 조립 부품
조립 설명서	열반 결합된 베이스/주추 구성품의 안정성을 위해서는 100mm 측면 베이스/주추 트림 패널을 90° 돌려서 설치할 수 있음. 여기에서는 베이스/주추 열반 브라킷이 필요함
치수	높이: 100 mm
적합한:	인클로저 유형: TS: = 800 mm 인클로저 유형: SE 인클로저 유형: CM 인클로저 유형: TP 인클로저 유형: PC 인클로저 유형: IW 인클로저 유형: TS IT

## 특징

포장 단위	2 개
순 중량	2.66 kg
총 무게	2.86 kg
관세 번호	94039910
ECLASS 8.0	27182003
제품 설명	TS Trim panel, sides, H: 100 mm, for W: 800 mm, RAL 7022, sheet steel