

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8606.300

TS 8 코너 인클로저

상태: 2000mm x 2000mm (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8606.300 - TS 8 코너 인클로저

모서리를 통해 TS 8 인클로저를 열반 결합하기 위해 사용(다양한 깊이의 인클로저도 해당)

특징

주문 번호	TS 8606.300
제품 설명	코너 인클로저의 제공 범위를 고려해 볼 때, 이 인클로저를 통해 TS 8 프레임 구조를 모든 외측면에 열반 결합할 수 있음을 알 수 있습니다. 코너 인클로저에는 후면 패널과 비대칭형 사이드 패널이 장착되어 있어서 꼭뿐만 아니라 깊이로도 열반 결합이 가능합니다. 글랜드 플레이트는 후면 패널에 평행하게 정렬됩니다. 접지면이 정방형인 TS 8 인클로저에서는 글랜드 플레이트를 90° 회전할 수 있습니다. 열반 시스템은 그 밖의 모든 TS 8 인클로저와 동일합니다.
재료	강판, 1.5mm
표면 처리	인클로저 프레임,루프, 후면 패널, 측면 패널: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 글랜드 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035
제공 범위	인클로저 프레임 루프 후면 패널(더 긴 쪽에) 측면 패널, 비대칭 글랜드 플레이트(세로로 분할)
품목 번호 관련 참고 사항:	납기 문의 요망
치수	폭: 600 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 600 mm
포장 단위	1 개

특징

순 중량	100
총 무게	104
관세 번호	94032080
EAN	4028177251540
ECLASS 8.0	27180101

승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증