

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8609.220

## 도어가 달린 커버

상태: 2026. 4. 2 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8609.220 - 도어가 달린 커버 VX용

도어가 장착된 커버, 커넥터나 그 밖의 설치 장치를 보호하고 마감 처리하기 위한 용도

## 특징

주문 번호	VX 8609.220
장점	커넥터나 그 밖의 설치 장치를 보호하고 마감 처리하기 위한 용도 상단 또는 하단에서 케이블 인입 선택 가능
재료	커버 섹션: 강판, 1.5mm 도어: 강판, 2.0mm
표면 처리	전착도장, 외부는 분체 코팅
색상	RAL 7035
제공 범위	커버 막대형 잠금장치 및 매입형 이중 걸림 잠금장치가 있는 도어 상부 및 하부 커버 플레이트 2개
치수	폭: 202.7 mm 높이: 1,998 mm 깊이: 499 mm
적합한:	인클로저 유형: VX 높이: = 2,000 mm 깊이: = 500 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55(VX 시리즈 인클로저와 결합 시)
보호 등급 NEMA	NEMA 12(VX, VX IT 시리즈 인클로저와 결합 시)
포장 단위	1 개
순 중량	44 kg
총 무게	45 kg

## 특징

PCF/VE(크라들-게이트)	114.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크라들-게이트)
관세 번호	94039910
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
제품 설명	도어가 장착된 VX 커버, 적합한 높이/깊이: 2000x500mm