

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8609.230

도어가 달린 커버

상태: 2026. 4. 6 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8609.230 - 도어가 달린 커버 VX용

도어가 장착된 커버, 커넥터나 그 밖의 설치 장치를 보호하고 마감 처리하기 위한 용도

특징

| | |
|--------------------------|--|
| 주문 번호 | VX 8609.230 |
| 장점 | 커넥터나 그 밖의 설치 장치를 보호하고 마감 처리하기 위한 용도 상단 또는 하단에서 케이블 인입 선택 가능 |
| 재료 | 커버 섹션: 강판, 1.5mm 도어: 강판, 2.0mm |
| 표면 처리 | 전착도장, 외부는 분체 코팅 |
| 색상 | RAL 7035 |
| 제공 범위 | 커버 막대형 잠금장치 및 매입형 이중 걸림 잠금장치가 있는 도어 상부 및 하부 커버 플레이트 2개 |
| 치수 | 폭: 202.7 mm 높이: 1,998 mm 깊이: 599 mm |
| 적합한: | 인클로저 유형: VX 높이: = 2,000 mm 깊이: = 600 mm |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 55(VX 시리즈 인클로저와 결합 시) |
| 보호 등급 NEMA | NEMA 12(VX, VX IT 시리즈 인클로저와 결합 시) |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 48.5 kg |
| 총 무게 | 50.5 kg |

특징

| | |
|-----------------|---|
| PCF/VE(크라들-게이트) | 124.4 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크라들-게이트) |
| 관세 번호 | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000744 |
| ECLASS 8.0 | 27182405 |
| 제품 설명 | 도어가 장착된 VX 커버, 적합한 높이/깊이: 2000x600mm |